

Oak-Ridge-Zentrifugenröhrchen mit Dichtungs-Schraubverschlussatz, NALGENE®, IDL

Oak Ridge Centrifuge Tubes with Screw Sealing Cap Assemblies

Zentrifugenröhrchen mit auslaufsicheren, autoklavierbaren Schraubverschlüssen aus Polypropylen, weiß und integrierten Dichtungen. Verschlüsse ab 16-ml-Größe mit Griff.

① Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat

Volumen ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	23 87 31381	10
16	23 87 31380	10
30	23 87 31383	10
50	23 87 31384	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

② Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen-Copolymer

Volumen ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	23 87 31391	10
16	23 87 31390	10
30	23 87 31393	10
50	23 87 31394	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

③ Zentrifugenröhrchen aus Polysulfon

Polypropylen-Schraubverschluss; Silikondichtung

So stabil und robust wie Polycarbonat, jedoch weitaus säuren- und basenbeständiger. Bis 50.000 × g in gekühlten und ungekühlten Zentrifugen. Mit Dichtungsverschluss-Wahl. Vor dem Autoklavieren Verschluss abschrauben und auf den Röhrchenhals legen. Das Röhrchen muss immer mindestens zu 80% gefüllt sein.

Volumen ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
50	10 87 31374	10

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

