

Reihenwasserbäder für Ex-Schutz-Bereiche, Dinkelberg Analytics Serial Water Baths for Ex-Protection Areas



Reihenwasserbäder zur Aufstellung in Ex-Zonen

Für Extraktion oder Destillation mit Ether oder anderen brennbaren Medien, aus Polypropylen (PP) weiß. Die Reihenwasserbäder weisen keinerlei elektrische Teile auf. Die Beheizung erfolgt über einen Flüssigkeitskreislauf durch externen Umwälzthermostat, der außerhalb des Gefahrenbereichs positioniert werden muss.

Umwälzthermostat und Verbindungsschlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geben Sie bitte bei Ihrer Bestellung die gewünschte Länge des Silicon-Verbindungsschlauches an, wobei die doppelte Entfernung zwischen Heizgerät und Reihenwasserbad abgemessen werden muss. Wenn die Zuleitung eine Länge von ca. 3 m übersteigt, ist zusätzlich ein Isolierschlauch erforderlich.

Technische Daten:

Material: Polypropylen weiß, Materialstärke 10 mm, temperaturbeständig bis max. 100°C
Beheizung: indirekt über Heizgerät, Schlauchanschlussstutzen 8 mm Ø
 Temperaturanzeige über Bimetall-Zeigerthermometer
Badfüllung: Wasser
Öffnungen: für Rund- oder Stehkolben 250 ml, mit abnehmbarem Deckel für nicht benutzte Öffnungen

Lieferumfang:

Reihenwasserbad einschließlich Abdeckungen, Stativstäbe 750 mm und Spezial-Rundklemmen. Bitte bei Bestellung angeben, ob Schlauchanschlüsse rechts oder links gewünscht werden.



Typ	f. Anz. Rundkolben 250 ml	Außenmaße B x H x T mm	Best.-Nr.
DIRHB-2	2	310 x 80 x 210	44 32 10703
DIRHB-4	4	535 x 80 x 210	44 32 10705
① DIRHB-6	6	785 x 80 x 210	44 32 10707
DIRHB-10	10	1285 x 80 x 210	44 32 10711

Zubehör

Artikel	Best.-Nr.
Silicon-Verbindungsschlauch	44 32 10801
Genantin zur Heizbadfüllung	44 32 10803

Empfohlen zur Beheizung:

Umwälzthermostat ECOTHERM, Modell EC1/EC2

Beschreibung siehe Nr. 46 32 14633/46 32 24633

