

Hochvakuumhähne, Rettberg High-Vacuum Stopcocks

webcode  WWQVD174

rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

Hochvakuumhähne DIN 12545, aus Borosilikatglas 3.3, mit Glasküken, hohl, austauschbar, mit Biegerohransätzen

Einwegform und Eckform

Bohrung-Ø mm	Schliff NS	① Einwegform Schenkel parallel Best.-Nr.	② Eckform Schenkel rechtwinklig Best.-Nr.
2,5	14,5	13 45 09203	13 45 10203
4	18,8	13 45 09204	13 45 10204
6	21,5	13 45 09206	13 45 10206
8	24	13 45 09208	13 45 10208
10	29,2	13 45 09210	13 45 10210
15	45	13 45 09215	13 45 10215
20	50	13 45 09220	13 45 10220

Zweiwegform und Beutelform

Bohrung-Ø mm	Schliff NS	③ Zweiwegform Schenkel T-förmig Best.-Nr.	④ Beutelform gerade Bohrung ¹⁾ Best.-Nr.
2,5	14,5	13 45 11203	13 45 12203
4	18,8	13 45 11204	13 45 12204
6	21,5	13 45 11206	13 45 12206
8	24	13 45 11208	13 45 12208
10	29,2	13 45 11210	13 45 12210
15	45	13 45 11215	
20	50	13 45 11220	

¹⁾ nicht nach DIN

