

Kleinflansch (KF)-Verbindungssystem mit Glasflanschen, Rettberg Small Flange Connection System (KF) with Glass Flanges

Hochvakuum-Kleinflansch-Verbindungen aus Borosilikatglas 3.3, komplettes Verbindungssystem, bestehend aus:

① Glasflansch Standard

nach DIN 28403, geeignet auch zur Verbindung mit DIN-Metallflanschen

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
10	13 40 13010	40	13 40 13040
16	13 40 13016	50	13 40 13050
25	13 40 13025		

② Glasflansch starkwandig

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
10	13 40 14010	40	13 40 14040
16	13 40 14016	50	13 40 14050
25	13 40 14025		

③ Innenzentrierring

aus PTFE, mit Viton-O-Ring, nach DIN 28403

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
10	13 40 15010	40	13 40 15040
16	13 40 15016	50	13 40 15050
25	13 40 15025		

④ Innenzentrierring

aus PTFE, mit FEP-ummanteltem Silicon-O-Ring, nach DIN 28403

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
10	13 40 15110	40	13 40 15140
16	13 40 15116	50	13 40 15150
25	13 40 15125		

⑤ Dreipunkt-Klemme

aus Aluminium mit Edelstahlschrauben

für DN	Best.-Nr.	für DN	Best.-Nr.
10	13 40 16010	40	13 40 16040
16	13 40 16016	50	13 40 16050
25	13 40 16025		

⑥ Bügelklemme

aus Kunststoff, schwarz, mit Knebelschraube (nur für Standard-Flansche)

für DN	Best.-Nr.	für DN	Best.-Nr.
10	13 40 17010	40	13 40 17040
16	13 40 17016	50	13 40 17050
25	13 40 17025		

⑦ Kleinflansch-Verschraubungen

für starkwandige- und Standard Kleinflansche

DN	Best.-Nr.	DN	Best.-Nr.
10	10 70 80021	40	10 70 80024
16	10 70 80022	50	10 70 80025
25	10 70 80023		

webcode  WWQVD154

rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

